



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,F3R](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,F3R)

# MPS.T.640.R1 Tartım Modülü

WX-016-0347



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	640 g
Ön yük	64 g
Okuma içingruluđu [d]	0,01 g
Tekrarlanabilirlik	0,01 g
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

### Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø23 mm

Cihaz boyutları G x D x Y 220x25x75 mm

Net ağırlık 0,5 kg



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables  
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Cihaz boyutları G x D x Y

