



Comparateur de masse XA 6.5Y.KO

WL-405-0020

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,F5V



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Automatic sliding door

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plaque d'étalonnage	100 mg – 5 g
E2 Plaque d'étalonnage	1 mg – 5 g
F1 Plaque d'étalonnage	1 mg – 5 g
F2 Plaque d'étalonnage	1 mg – 5 g
M1 Plaque d'étalonnage	1 mg – 5 g
M2 Plaque d'étalonnage	1 mg – 5 g
Capacité maximale [Max]	6 g
Précision de lecture [d]	0,001 mg
Répétabilité standard [Max]	2 µg
Répétabilité standard [5% Max]	1,2 µg
Répétabilité admissible	3 µg

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±7 µg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +6 g
Temps de stabilisation	5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø16 mm
Dimensions d'unité de pesage	564×253×300 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis L x P x H	765×515×545 mm
Masse nette	15,7 kg
Masse brute	20,1 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +35 °C
Vitesse de changements de température de travail	±1 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
Tables antivibratoires
Modules complémentaires
Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes
THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
Boîte pour XA 4Y et XA 5Y balances
Imprimante de tickets de caisse
Lecteur d'empreintes digitales
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]