



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,F5V

Comparteur de masse XA 6.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Automatic sliding door

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	100 mg ÷ 5 g
E2 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
F1 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
F2 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
M1 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
M2 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
Capacité maximale [Max]	6 g
Précision de lecture	0,001 mg
Répétabilité standard [5% Max]	1,2 µg
Répétabilité standard [Max]	2 µg
Répétabilité admissible	3 µg

Paramètres métrologiques	
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 ÷ 6 g
Temps de stabilisation	5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø16 mm
Dimensions d'unité de pesage	564×253×300 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	765×515×545 mm
Masse nette	15,7 kg
Masse brute	20,1 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +35 °C
Vitesse de changements de température de travail	±1°C/12h
Humidité relative d'air	40% ÷ 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/4h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID
 Tables antivibratoires
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485
 Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Boîte pour XA 4Y et XA 5Y balances
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil

