

## Kabel für Powerbank ZR-03/1 und ZR-04/1

WX-013-0244



More information on the website mirror.radwag.com/de/info,w1,F64



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Länge: 20 cm. Kompatibel mit Waagen der Serien: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY und WPY.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P Multifunktionswaage WPY Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P Tunneldetektoren Plattformwaage C315 Präzisionswaage 5Y.PM Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Analysenwaage AS X7 Babywaage C315.D Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Präzisionswaagen PS R2 Präzisionswaage WLC X7 Wägeterminal PUE CY10 Plattformwaage C315.4 Präzisionswaage C32.PM

Präzisionswaage PS R2.H Präzisionswaage WTC Präzisionswaage CY10 Personenwaage C315.OW Analysenwaage für Filter XA 5Y.F Präzisionswaage WLY Präzisionswaage WLC C/2 Mikrowaage MYA 5Y Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y Analysenwaage AS R2 PLUS Wägeterminal PUE C32 Präzisionswaage PS 5Y Mikrowaage XA 5Y.M Wägeterminal PUE C315 Analysenwaage AS R1 PLUS

Personenwaage C315.0 Präzisionswaage PS X7 Analysenwaage XA 5Y.A Palettenwaagen C315.4P Ultra-Mikrowaage UYA 5Y Analysenwaage AS 5Y Waagen PS 5Y für FPVO Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F Bettenwaage C315.4B Stuhlwaage C315.K Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Auffahrbettenwaage C315.8B Thermische Drucker