



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,F98

CY10.12/30.F1.K Hassas Terazi

WL-225-1004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max] | 12 / 30 kg |
| Minimum yük [Min] | - |
| Okuma içinçruluđu [d] | 0,2 / 0,5 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | - |
| Dara aralıđı | -30 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 1 g |
| Dođrusallık | ±0,6 g |

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | - |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Tartım kefesi boyutları | 300×300 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570×390×170 mm |
| Net ağırlık | 6,2 kg |
| Brüt ağırlık | 7 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | metal + ABS |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Profesyonel tartım masaları

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları G x D x Y

