



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,FAK](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,FAK)

# Multi funzione in acciaio inox con rampa di carico HX7.4N.150.H1.LD

WP-227-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Portata massima [Max]                          | 150 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 1 kg    |
| Divisione [d]                                  | 50 g    |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 50 g    |
| Campo di tara                                  | -150 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 20 g    |
| Classe OIML                                    | III     |

| Parametri fisici               |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                        | 7" graphic colour                                                                                                                                   |
| Lunghezza del cavo             | 3 m                                                                                                                                                 |
| Dimensione piatto              | 840×860 mm                                                                                                                                          |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1390×1290×580 mm                                                                                                                                    |
| Peso net                       | 130 kg                                                                                                                                              |
| Peso lordo                     | 212 kg                                                                                                                                              |
| Costruzione                    |                                                                                                                                                     |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal                                                                                                        |
| Tastiera                       | membrane                                                                                                                                            |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI304                                                                                                                             |
| Interfaccia di comunicazione   |                                                                                                                                                     |
| Interfaccia                    | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                       |
| Interfacce opzionali           | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametri elettrici            |                                                                                                                                                     |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W                                                                                                                                                |
| Alimentatore opzionale         | 12 – 24 V DC                                                                                                                                        |
| Environmental conditions       |                                                                                                                                                     |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                                                                                                                        |
| Temperatura di stoccaggio      | -10 – +50 °C                                                                                                                                        |
| Umidità relativa               | 10% – 80% RH no condensation                                                                                                                        |
| Indicatore                     | PUE HX7                                                                                                                                             |
| Numero di pulsanti             | 22                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche operative      |                                                                                                                                                     |
| Numero massimo di piattaforme  | 2                                                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti ZEBRA)  
 Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)  
 Cavi IN/OUT  
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Moduli aggiuntivi

## Software (Additional Fee)


• E2R Weighing [WX-010-0099]  
 • Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions L x P x A



|                   | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| HX7.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |