

Báscula de plataforma empotrada de acero inoxidable H315.4.300/600.H6/Z

More information on the website mirror.radwag.com/es/info,w1,FDD

WP-233-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre de la indicación máxima



Medición en Newtons



Pesar animales

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 / 600 kg
Minima capacidad	2 kg
Legibilidad [d]	100 / 200 g
Rango de tara	-600 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Longitud del cable	3 m

Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	800×800 mm
Altura de plataforma de pesaje	88 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1000×1000×530 mm
Masa de balanza con indicador y marco	75 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/40UT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterias	max 7h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación





Additional fee for verification (



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora) Pantallas Cables de corriente (Bascula a Ethernet) Cables RS 232, RS 485 Adaptadores de corriente Convertidor RS 232 a Ethernet


Adaptadores USB Impresoras de recibos Cable USB (Bascula a Impresora) Soportes, brazos Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al



Single-leaf platform: H315.4.H6/Z H315.4.H7/Z H315.4.H8/Z







Double-leaf platform: H315.4.H8/9/Z H315.4.H9/Z H315.4.H10/Z

Scale type	А	В	Н
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm