



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,FDH

Dynamische Waage DWM HPX

WK-105-0___



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 – 6000 g
Ablesbarkeit [d]	1 – 2 g
OIML-Klasse	XIII (1), Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 69 K
Konstruktion	Edelstahl AISI304 oder AISI316
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB, Ethernet, IN, OUT
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT

Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband

1,6 m/s



Zubehör (Additional Fee)

Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]