



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,FDH](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,FDH)

# Balanza dinámica DWM HPX

WK-105-002\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 7500 g
Legibilidad [d]	1 – 5 g
División de legalización [e]	0,1 – 5 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 69 K
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +5 – +40 °C

### Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

### Características utilidades

Rendimiento max 500 pieza/min

Velocidad de transportador 1,6 m/s



## Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]