



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,FDH](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,FDH)

# Waga dynamiczna DWM HPX

WK-105-0\_\_\_



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 – 6000 g
Dokładność odczytu [d]	1 – 2 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 69 K
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304 lub AISI316
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB, Ethernet, IN, OUT
Podzespoły i oprogramowanie	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 IoT

## Cechy użytkowe

Prędkość przenośnika

1,6 m/s



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]