



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,FE9

H315.30/60.H3.M Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi

WP-124-1021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 30 / 60 kg

Minimum yük [Min] 200 g

Okuma için doğruluğu [d] 10 / 20 g

Yasallaştırma birimi [e] 10 / 20 g

Dara aralığı -60 kg

OIML sınıfı III

Fiziksel parametreler

Display 4,3" LCD (aydınlatma ile)

Fiziksel parametreler

Tartım kefesi boyutları	410×410 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	510×510×270 mm
Net ağırlık	15,5 kg
Brüt ağırlık	17,3 kg

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
-----------	--

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kabloları
Güç adaptörü

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminaleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü
Makaralı tabla versiyon

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m