



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FGA

C315.150.C2.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	150 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 g
法定計量時の単位 [e]	50 g
風袋範囲	-150 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	5 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	13,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル
工事中	軟鋼 St3S
計量皿の材質	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし
インジケータ	C315



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)



防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]





C315.F1.M



C315.F1.R



C315.C2.M



C315.C2.K

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K