



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,FHO](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,FHO)

# Bilancia multifunzione WPY 15/C3/K

WP-111-0129



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |        |
|---|--------|
| Portata massima [Max]                     | 15 kg  |
| Portata minima [Min]                      | 100 g  |
| Divisione [d]                             | 5 g    |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 5 g    |
| Campo di tara                             | -15 kg |
| Tempo di stabilizzazione                  | 3 s    |

| Parametri metrologici          |   |
|--------------------------------|---|
| Calibrazione                   | external  |
| Classe OIML                    | III   |
| Parametri fisici               |   |
| Display                        | 5,7" Resistive Color Touchscreen                          |
| Dimensione piatto              | 500×700 mm  |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 730×800×270 mm  |
| Peso net                       | 21,7 kg   |
| Peso lordo                     | 25,5 kg   |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 65 construction, IP 43 terminal                        |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C  |

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Display  
 Cavi IN/OUT



Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Stampanti di ricevu  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 AP2-1 Modulo di conversione analogica  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A



WPY C3/K

---