



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,FNC](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,FNC)

# PS 6100.X7.M.PGC 上皿天秤

WK-313-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Autotest          |  Dosing                      |  Plus/Minus Control     |  Percent Weighing              |
|  Parts counting    |  Peak hold                   |  Formulation            |  Newton unit measurement       |
|  Statistics        |  Checkweighing               |  IR sensors             |  Under-pan weighing            |
|  GLP Procedures    |  Animal weighing             |  Density determination  |  Ambient conditions monitoring |
|  Replaceable unit  |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory                  |
|  Mass for titrator |  Wi-Fi                       |                                                                                                            |                                                                                                                     |

## データシート

### 計測パラメータ

|              |        |
|--------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max] | 6100 g |
| 最小荷重         | 5 g    |

| 計測パラメータ            |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最小表示 [d]           | 0,1 g                                                                                                                                              |
| 法定計量時の単位 [e]       | 0,1 g                                                                                                                                              |
| 風袋範囲               | -6100 g                                                                                                                                            |
| 標準最小計量値 (USP)      | 10 g                                                                                                                                               |
| 標準最小計量値 (U=1%,k=2) | 1 g                                                                                                                                                |
| 繰返し性 (Max)         | 0,008 g                                                                                                                                            |
| 繰返し性 (5% Max)      | 0,005 g                                                                                                                                            |
| 直線性                | ±0,02 g                                                                                                                                            |
| 安定化時間              | 1,5 s                                                                                                                                              |
| 調整                 | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)                                                                                                                             |
| OIMLクラス            | II                                                                                                                                                 |
| 感度温度ドリフト           | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$                                                                                               |
| 物理的パラメータ           |                                                                                                                                                    |
| レベリングシステム          | 手動                                                                                                                                                 |
| ディスプレイ             | 7" セル ワイヤー 赤外線式                                                                                                                                    |
| 納品構成品              | マイクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, ボトムカバー                                                                                                                   |
| 計量皿寸法              | 195×195 mm                                                                                                                                         |
| デバイスの寸法 幅×奥行×高さ    | 333x206x107 mm                                                                                                                                     |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ       | 476×381×346 mm                                                                                                                                     |
| 正味重量               | 4,1 kg                                                                                                                                             |
| 総重量                | 5,5 kg                                                                                                                                             |
| 工事中                |                                                                                                                                                    |
| 保護クラス              | IP 43                                                                                                                                              |
| コンポーネントとソフトウェア     |                                                                                                                                                    |
| データベース容量           | パレット重量                                                                                                                                             |
| 使用上の特徴             |                                                                                                                                                    |
| タッチフリー操作           | + バッテリー                                                                                                                                            |
| 通信インターフェース         |                                                                                                                                                    |
| 通信インターフェース         | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                                                                               |
| 電気的パラメータ           |                                                                                                                                                    |
| 電源                 | 校正用テーブル,<br>防振台,<br>水温測定用プローブ,<br>排水用シンク,<br>アームレスト,<br>排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>マイクロ天秤: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W* |
| 消費電力               | 4 W                                                                                                                                                |
| 環境条件               |                                                                                                                                                    |
| 動作温度               | +10 – +40 °C                                                                                                                                       |
| 保管温度               | -20 – +50 °C                                                                                                                                       |
| 相対湿度               | 40% – 80%                                                                                                                                          |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース  
電源アダプタ  
シガーライターソケット電源ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
バーコードスキャナ  
防振台  
ディスプレイ  
粒状体密度測定キット

天秤用保護カバー  
レシートプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
追加モジュール  
底部吊り下げ計量  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]