



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,FNN

DWT/RC HYF Checkweigher

WK-106-001_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	15 – 60 kg
Resolução [d]	10 – 20 g
Unidade de verificação [e]	10 – 20 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 69 K
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condições ambientais

Temperatura de operação -10 – +40 °C

Componentes e software

Sistema operacional Linux

Características de uso

Capacidade max 50 pçs/min

Velocidade até transportador 0,1 – 1 m/s



Additional fee for verification

Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos

Displays