



# Balanza dinámica DWT/RC HYF

WK-106-001\_

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,FNN](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,FNN)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos      |   |
|------------------------------|---|
| Maxima capacidad [Max]       | 15 – 60 kg                              |
| Legibilidad [d]              | 10 – 20 g                               |
| División de legalización [e] | 10 – 20 g                               |
| Clase OIML                   | XIII (1)*, Y (a)                        |
| Parámetros físicos           |   |
| Pantalla                     | 10,1" gráfico color pantalla táctil     |
| Construcción                 |   |
| Grado de protección          | IP 69 K                                 |
| Teclado                      | panel táctil                            |
| Construcción                 | Acero inoxidable                        |
| Interface de comunicación    |   |
| Conectividad                 | RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT     |
| Interfaces opcionales        | Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus |

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

### Components and software

Sistema operativo Linux

### Características utilidades

Rendimiento max 50 pieza/min

Velocidad de transportador 0,1 – 1 m/s



Additional fee for verification

## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)