



MAS.1.82/220.R Weighing Module

WX-016-0165

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,FOM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Capacidade máxima [máx] | 82 / 220 g |
| Carga mínima | 1 mg |
| Faixa de pré-carga | 8,2 g |
| Resolução [d] | 0,01 / 0,1 mg |
| Faixa de tara | -220 g |
| Peso mínimo (USP) | 40 mg |
| Peso mínimo (U=1%, k=2) | 4 mg |
| Repetibilidade (máx.) | 0,1 mg |
| Repetibilidade (5% máx.) | 0,02 mg |
| Linearidade | ±0,06 / 0,2 mg |
| Tempo de estabilização | 6 / 2 s |
| Parâmetros físicos | |
| Display | 5,3" LCD (retroiluminado) |
| Dimensões até prato de pesagem | ø42 mm |
| Dimensões até dispositivo L x P x A | 289×143×125 mm |

| Parâmetros físicos | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensões da embalagem L x P x A | 650×340×315 mm |
| Peso líquido | 4,7 kg |
| Peso bruto | 6,7 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 54 |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | RS232 |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |
| Umidade relativa | 40% – 80% |



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
RS 232, RS 485 cabos


Mesas de pesagem profissionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- R-Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Dimensões do dispositivo L x P x A




MAS.1
MAS.1.R




MAS.1.Y




MAS.1



MAS



R operator panel



Y operator panel