



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FOM

MAS.1.82/220.R Weighing Module

WX-016-0165



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	82 / 220 g
最小荷重	1 mg
ブリロード範囲	8,2 g
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
風袋範囲	-220 g
標準最小計量値 (USP)	40 mg
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	4 mg
繰返し性 (Max)	0,1 mg
繰返し性 (5% Max)	0,02 mg
直線性	±0,06 / 0,2 mg
安定化時間	6 / 2 s
物理的パラメータ	
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	ø42 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	289x143x125 mm

物理的パラメータ	
梱包寸法 幅x奥行x高さ	650×340×315 mm
正味重量	4,7 kg
総重量	6,7 kg
工事中	
保護クラス	IP 54
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
防振台
RS 232、RS 485 ケーブル


プロ仕様の計量テーブル
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





MAS.1
MAS.1.R




MAS.1.Y




MAS.1



MAS



R operator panel



Y operator panel