



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,FOT

USB 3.0 HUB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der HUB wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt und erfordert keine Treiberinstallation. Schließen Sie einfach das USB-Kabel an Ihr Gerät und Ihren Computer an und beginnen Sie zu arbeiten. Der HUB verfügt über einen Überspannungsschutz für den Fall eines Kurzschlusses an Peripheriegeräten. Der HUB ist mit 4 USB 3.0 Plug & Play-Anschlüssen ausgestattet. Sie ermöglichen es, genügend notwendige Geräte anzuschließen. Die USB 3.0-Ports sind besonders wichtig für eine optimale Datenübertragung von einem USB 3.0-Flash-Laufwerk.



Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
 Analysenwaage AS 5Y
 Präzisionswaage CY10
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Mikrowaage MYA 5Y

Waagen WLY für FPVO
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatisches Gerät zur Mehrkanal-Pipettenkalibrierung
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A

Mikrowaage MYA 5Y
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S