



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,FOT](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,FOT)

## HUB USB 3.0



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

HUB jest zasilany za pomocą magistrali USB i nie wymaga instalacji sterowników. Wystarczy podłączyć do urządzenia oraz komputera kabel USB i natychmiast rozpocząć pracę. HUB posiada wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową, w przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych.

Hub posiada 4 porty USB 3.0 Plug & Play. Dzięki nim jest możliwość podłączenia do HUB-a wystarczającej ilości niezbędnych urządzeń. Porty USB 3.0 są szczególnie ważne do uzyskania optymalnego transferu danych z pamięci USB 3.0.



### Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Wagosuszarka MA 5Y

Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Waga analityczna AS 5Y  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wagi WLY do KTP  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Automat do kalibracji pipet wielokanałowych  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A

Waga precyzyjna WLY  
Mikrowaga MYA 5Y  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S