



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,FR5](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,FR5)

# Bilancia multifunzione CY10.30/60.C3.K.M3

WP-125-1013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Wi-Fi

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	30 / 60 kg
Portata minima [Min]	200 g
Divisione [d]	10 / 20 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Campo di tara	-60 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	500×700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	850×800×270 mm
Peso net	22,7 kg
Peso lordo	26,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico  
 Capottina protettiva per bilance

Letto di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

