



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,FRU](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,FRU)

# Zebra ZD 421t Thermodrucker

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) Drucker für den Druck von selbstklebenden Thermo- und Thermotransferetiketten. Die maximale Medienbreite beträgt 108 mm, die maximale Druckbreite 104 mm. Der Drucker hat einen eingebauten beweglichen Etikettensensor.

Der Druck erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm/s und einer Druckauflösung von 203 dpi. Der Drucker ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Die Basisversion des Druckers enthält keinen Spender und keine Schneidevorrichtung.

Das Netzkabel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Multifunktionswaage WPY  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Multifunktionswaage C32  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Waagen WPY für FPVO  
 Analysenwaage XA 5Y.A  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Präzisionswaage CY10  
 Staubschutzschrank für Drucker  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
Multifunktionswaage TMX  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Waagen CY10 für FPVO  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Multifunktionswaage HX7  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage WLY  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE HX7  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE 5  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Automatische Waagen DWM  
Rollenwaagen  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

## Software (Additional Fee)

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]