

## Zebra ZD 421t Thermodrucker

WX-007-0114





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) Drucker für den Druck von selbstklebenden Thermo- und Thermotransferetiketten. Die maximale Medienbreite beträgt 108 mm, die maximale Druckbreite 104 mm. Der Drucker hat einen eingebauten beweglichen Etikettensensor.

Der Druck erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm/s und einer Druckauflösung von 203 dpi. Der Drucker ist mit einem USB-Anschlussausgestattet. Die Basisversion des Druckers enthält keinen Spender und keine Schneidevorrichtung.

Das Netzkabel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage CY10
Staubschutzschrank für Drucker
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO Multifunktionswaage TMX Mikrowaage XA 5Y.M.A Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Kabel RS 232 (Waage - Drucker ZEBRA)

Waagen CY10 für FPVO

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage WLY

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Analysenwaage XA 5Y Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1 Wägeterminal PUE 5

Manueller Massekomparator XA 5Y.KO

Mikrowaage XA 5Y.M

Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F Wasserdichte Plattformwaage H315 H Multifunktions- Palettenwagen HX7.4P

Automatische Waagen DWM

Rollenwaagen

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

## **Software (Additional Fee)**

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]