



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,FRU

Zebra ZD 421t Thermodrucker

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) Drucker für den Druck von selbstklebenden Thermo- und Thermotransferetiketten. Die maximale Medienbreite beträgt 108 mm, die maximale Druckbreite 104 mm. Der Drucker hat einen eingebauten beweglichen Etikettensensor.

Der Druck erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm/s und einer Druckauflösung von 203 dpi. Der Drucker ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Die Basisversion des Druckers enthält keinen Spender und keine Schneidevorrichtung.

Das Netzkabel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Multifunktionswaage C32
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Waagen WPY für FPVO
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Waagen HY10.H für FPVO
 Präzisionswaage CY10
 Staubschutzschrank für Drucker
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Waagen CY10 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage WLY
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Mikrowaage XA 5Y.M
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Automatische Waagen DWM
Rollenwaagen
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

Software (Additional Fee)

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]