



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,FRU](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,FRU)

## ZD 421t Zebra Printer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) - impresora adecuada para imprimir etiquetas autoadhesivas térmicas y de transferencia térmica. El ancho máximo del soporte es de 108 mm, con la impresión máxima en el ancho de 104 mm. Como estándar, tiene un sensor de etiquetas móvil incorporado. La impresión se realiza a velocidades de hasta 152 mm/s, resolución de impresión de 203 ppp. La impresora está equipada con un puerto USB. La versión básica de la impresora no incluye dispensador ni cortador.

## Trabaja con

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
 Báscula multifuncional HX7 HR  
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Báscula multifuncional WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Báscula multifuncional C32  
 Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F

Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
 Balanza HY10.H para CCE  
 Balanza de precisión CY10  
 Cámaras antipolvo para impresoras  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
Báscula multifuncional inoxidable TMX H  
Balanzas WLY para CCE  
Báscula multifuncional TMX  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Báscula con rampa Multifuncional inoxidables HX7.4N H.LD  
Cables RS 232 (Báscula a Impresora ZEBRA)  
Balanzas CY10 para CCE  
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Báscula multifuncional HY10  
Báscula multifuncional inoxidable HY10 H  
Balanza de alta resolución HY10.HRP  
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
Báscula multifuncional HX7  
Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4  
H/Z

Balanza de precisión WLY  
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
Balanza analítica XA 5Y  
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE 5  
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
Microbalanza XA 5Y.M  
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Balanzas automáticas DWM  
Balanzas de rodillos  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S

## Programas

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]