

ZD 421t Zebra Printer

WX-007-0114





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) - impresora adecuada para imprimir etiquetas autoadhesivas térmicas y de transferencia térmica. El ancho máximo del soporte es de 108 mm, con la impresión máxima en el ancho de 104 mm. Como estándar, tiene un sensor de etiquetas móvil incorporado. La impresión se realiza a velocidades de hasta 152 mm/s, resolución de impresión de 203 ppp. La impresora está equipada con un puerto USB. La versión básica de la impresora no incluye dispensador ni cortador.

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
Báscula multifuncional HX7 HR
Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Báscula multifuncional WPY
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Báscula multifuncional C32
Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F

Balanzas WPY para CCE
Balanza analítica XA 5Y.A
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Balanza HY10.H para CCE
Balanza de precisión CY10
Cámaras antipolvo para impresoras
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H

Báscula multifuncionale inoxidable TMX H

Balanzas WLY para CCE Báscula multifuncional TMX Microbalanza XA 5Y.M.A

Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Balanzas CY10 para CCE

Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF Terminal de pesaje PUE CY10 Báscula multifuncional CY10

Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H

Báscula multifuncional HY10

Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H Balanza de alta resolucion HY10.HRP Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP Báscula multifuncional HX7

Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4

H/Z

Balanza de precisión WLY

Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO

Balanza analítica XA 5Y Terminal de pesaje PUE HX7

Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB

Terminal de pesaje PUE C32 Terminal de pesaje PUE 7.1 Terminal de pesaje PUE 5

Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO

Microbalanza XA 5Y.M

Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F Báscula de plataforma impermeable H315 H Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P

Balanzas automáticas DWM

Balanzas de rodillos

Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S

Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]