

ZD 421t Zebra プリンター

WX-007-0114





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) - 感熱式および熱転写式のシールラベルの印刷に適したプリンター です。 最大メディア幅は108mm,最大印刷幅は104mmです。

標準装備として可動式ラベルセンサーを内蔵しています。印刷速度は最大152mm/s、印刷解像度は203dpiです。USBポートを搭載しています。ベーシックバージョンにはディスペンサーおよびカッターは含まれていません。

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり XA 5Y.M.A.P ピペット校正用ミクロ天秤 WPY 多機能はかり MYA 5Y.P ピペット校正用ミクロ天秤 C32 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり MYA 5Y.F フィルター用ミクロ天秤 PGC用WPYスケール
XA 5Y.A 分析天秤
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
UYA 5Y ウルトラミクロ天秤
PGC用HY10.Hスケール
CY10 上皿天秤
プリンター用防塵キャビネット
XA 5Y.F フィルター用分析天秤

HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール TMX H ステンレス製多機能はかり PGC用WLYスケール TMX 多機能はかり XA 5Y.M.A ミクロ天秤 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) PGC用CY10スケール DWT/RC/HYF 重量チェッカー PUE CY10 計量ターミナル CY10 多機能はかり HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール HY10 多機能はかり HY10 H ステンレス製多機能はかり HY10.HRP 高分解能はかり PUE 7.1.HRP 高解像度はかり HX7 多機能はかり HX7.4 H/Z 多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ)

WLY 上皿天秤 APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器) XA 5Y 分析天秤 5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器) PUE C32 計量ターミナル PUE 7.1 計量ターミナル PUE HX7 計量ターミナル PUE 5 計量ターミナル XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器) XA 5Y.M ミクロ天秤 UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器) UYA 5Y.F フィルター用ウルトラミクロ天秤 H315 H 防水型プラットフォームスケール HX7.4P 多機能パレットスケール DWM 重量チェッカー ローラースケール XA 5Y.M.A.S ステント計量用ミクロ天秤

ソフトウェア (Additional Fee)

· Label Editor R02 [WX-010-0094]