



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FRU

ZD 421t Zebra プリンター

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) - 感熱式および熱転写式のシールラベルの印刷に適したプリンターです。最大メディア幅は108mm, 最大印刷幅は104mmです。標準装備として可動式ラベルセンサーを内蔵しています。印刷速度は最大152mm/s、印刷解像度は203dpiです。USBポートを搭載しています。ベーシックバージョンにはディスペンサーおよびカッターは含まれていません。

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
WPY 多機能はかり

XA 5Y.A 分析天秤
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
WAY 5Y.KO 手動マスコンバレータ (質量比較器)
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤
PGC用HY10.Hスケール

MYA 5Y.P ピベット校正用マイクロ天秤
C32 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
PGC用WLYスケール
TMX 多機能はかり
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
PGC用CY10スケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
PGC用WPYスケール

DWM/HPW 重量チェッカー
CY10 上皿天秤
プリンター用防塵キャビネット
XA 5Y.F フィルター用分析天秤
WLY 上皿天秤
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
XA 5Y 分析天秤
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
XA 5Y.M ミクロ天秤
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P 多機能パレットスケール
DWM 重量チェッカー
ローラースケール
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤
大負荷用管理はかり

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]