



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,FRU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,FRU)

## Drukarka termiczna Zebra ZD 421t

WX-007-0114



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) – drukarka przystosowana do zadruku termicznych i termotransferowych etykiet samoprzylepnych. Maksymalna szerokość nośnika wynosi 108 mm, przy czym maksymalny zadruk odbywa się na szerokości 104 mm. Standardowo posiada wbudowany ruchomy czujnik etykiet. Druk odbywa się z prędkością do 152 mm/s, rozdzielczości drukowania 203 dpi.. Drukarka wyposażona w port USB. Podstawowa wersja drukarki nie zawiera dyspensera i gilotyny.

Do drukarki dodajemy kabel zasilający.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Wagi CY10 do KTP  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wagi WPY do KTP  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagi HY10.H do KTP  
Wagi dynamiczne DWM/HPW  
Waga precyzyjna CY10  
Szafki przeciwpyłowe do drukarek  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Waga analityczna XA 5Y  
Terminal wagowy PUE HX7  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kontrolne do dużych ładunków

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]