



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,FTO](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,FTO)

# Multifunktionswaage HY10.150.H4.K

WP-116-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wägebereich [Max] | 150 kg |
| Min. Belastung    | 1 kg   |
| Ablesbarkeit [d]  | 50 g   |
| Eichwert [e]      | 50 g   |

| Messtechnische Parameter                       |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarierbereich                                  | -150 kg                                                                                                                                                                                        |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 5 g                                                                                                                                                                                            |
| Justierung                                     | extern                                                                                                                                                                                         |
| OIML-Klasse                                    | III                                                                                                                                                                                            |
| Physikalische Parameter                        |                                                                                                                                                                                                |
| Display                                        | 10,1" grafisch farbiger Touchscreen                                                                                                                                                            |
| Kabellänge                                     | 2,5 m                                                                                                                                                                                          |
| Waagschale                                     | 500×500 mm                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsgröße B x T x H                     | 610×610×560 mm                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht                                   | 24 kg                                                                                                                                                                                          |
| Bruttogewicht                                  | 26 kg                                                                                                                                                                                          |
| Konstruktion                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Schutzart                                      | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal                                                                                                                                              |
| Kommunikationsschnittstellen                   |                                                                                                                                                                                                |
| Schnittstellen                                 | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang)                                                                                                                                      |
| Optionale Schnittstellen                       | Modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Modul Profibus (DP SLAVE), Modul RS485, Modul PROFINET (RJ45), Analogausgangsmodul (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Elektrische Parameter                          |                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgung                                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Umgebungsbedingungen                           |                                                                                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur                            | -10 – +40 °C                                                                                                                                                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                      | 10% – 85% RH ohne Kondensation                                                                                                                                                                 |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Transponderkartenleser  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Antivibrationstische  
Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Displays  
Kabel RS 232, RS 485  
E/A Kabel  
Barcode-Scanner


Etikettendrucker  
Wandhalterung, Stativ  
Tastaturen, Taster  
Thermische Drucker  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
Rahmen mit Rollenförderern  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
Zusätzliche Module  
Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts B x T x H



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

