



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,FUP](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,FUP)

# Transductor de masa MW-01-A2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	II o III
Numero máximo de divisiones legalizadas	10000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,5 $\mu$ V
Corriente maxima en una división legalizada	1,95 $\mu$ V
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	50 $\Omega$
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 $\Omega$
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V DC
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + Blindaje de cable
Construcción	
Grado de protección	IP 66
Chasis	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, ETHERNET, 3×IN / 3×OUT

Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Parámetros físicos	
Dimensiones de embalaje	300×250×130 mm
Masa neta	1 kg
Masa bruta	1,4 kg
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	1

## Trabaja con

Convertidor RS 232 a USB

Pantallas

## Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato

