




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,FZ5](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,FZ5)

# Comparteur de masse HRP 500.5Y.KO

WL-414-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques               |                                      |
|--|--------------------------------------|
| F2 Plage d'étalonnage                  | 500 kg                               |
| M1 Plage d'étalonnage                  | 100 – 500 kg                         |
| M2 Plage d'étalonnage                  | 50 – 500 kg                          |
| Capacité maximale [Max]                | 510 kg                               |
| Précision de lecture [d]               | 0,5 g                                |
| Répétabilité standard [5% Max]         | 0,6 g                                |
| Répétabilité standard [Max]            | 1,5 g                                |
| Répétabilité admissible                | 3 g                                  |
| Linéarité                              | ±15 g                                |
| Excentricité (pour la charge examinée) | 2d / 1 mm                            |
| Étendue d'équilibrage électrique       | 0 – +510 kg                          |
| Temps de stabilisation                 | 10 s                                 |
| Ajustage                               | interne (automatique)                |
| Paramètres physiques                   |                                      |
| Afficheur                              | 10" graphique couleurs écran tactile |

| Paramètres physiques   |   |
|--|---|
| Dimension du plateau   | 800×600 mm  |
| Dimensions du plateau auto-centrant                                    | 600×600 (extra charge) mm                                     |
| Dimensions de l'unité de mesure avec le plateau auto-centrant          | 810×600×260 mm  |
| Dimensions de terminal de lecture                                      | 249×170×72 mm   |
| Dimensions de l'emballage du comparateur sans le plateau auto-centrant | 988×800×310 mm  |
| Dimensions de l'emballage du comparateur avec le plateau auto-centrant | 988×800×355 mm  |
| Masse nette  | 13,5 kg   |
| Masse brute  | 166,5 kg  |
| Vitesse recommandée de l'entrée du poids sur le plateau                | 0,3 m/min   |
| Vitesse maximale de l'entrée du poids sur le plateau                   | 0,6 m/min   |
| Dimensions de l'unité de mesure sans le plateau auto-centrant          | 810×600×165 mm  |
| Interface de Communication   |   |
| Interface de Communication   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Conditions environnementales   |   |
| Température du travail   | +15 – +30 °C  |
| Vitesse de changements de température de travail                       | ±1 °C / 12 h  |
| Humidité relative d'air  | 40% – 60%   |
| Vitesse de changements d'humidité relative d'air                       | ±5% / 4 h   |

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID  
Modules complémentaires  
Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales


Câbles RS 232, RS 485  
Imprimante de tickets de caisse  
Supports, Statifs, bras-supports  
Lecteur d'empreintes digitales  
Plateau d'auto-centrage du comparateur HRP KO

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil L x P x H



| Type           | A1   | A2   | H   |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 500.5Y.KO  | 809  | 600  | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800  | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm