




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FZG

H315.4.3000/6000.H10 ステンレス製プラットフォームはかり

WP-232-1013




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing


 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 / 6000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1000 / 2000 g
法定計量時の単位 [e]	1 / 2 kg
風袋範囲	-6000 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	111 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	2100×2100×500 mm
インジケータ付きスケール質量	285 kg
総重量	400 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 組み込み型スケール用フレーム
 ランプ (傾斜路)
 AP2-3 電流ループユニット
 ディスプレイ
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
 RS 232、RS 485 ケーブル


電源アダプタ
 RS 232 - イーサネットコンバータ
 USBアダプタ
 レシートプリンタ
 USB cable (はかり - プリンタ)
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2