



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,FZG

# H315.4.3000/6000.H10 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı

WP-232-1013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Maksimum yük [Max]       | 3000 / 6000 kg            |
| Minimum yük [Min]        | 20 kg                     |
| Okuma için ruluęu [d]   | 1000 / 2000 g             |
| Yasallařtırma birimi [e] | 1 / 2 kg                  |
| Dara aralıęı             | -6000 kg                  |
| OIML sınıfı              | III                       |
| Fiziksel parametreler    |                           |
| Display                  | 4,3" LCD (aydınlatma ile) |

| Fiziksel parametreler          |  |
|--------------------------------|--|
| Kablo uzunluđu                 | 3 m  |
| Tartım kefesi boyutları        | 1500x2000 mm   |
| Tartım platformunun yüksekliđi | 111 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y    | 2100x2100x500 mm   |
| Göstergeli terazi kütlesi      | 285 kg   |
| Brüt ağırlık                   | 400 kg   |
| Konstrüksiyon                  |  |
| IP Sınıfı                      | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler           |  |
| Haberleşme arayüzü             | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler            | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri         |  |
| Güç kaynađı                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynađı          | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi     | max 7h   |
| Çevresel koşullar              |  |
| Çalıştırma sıcaklığı           | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem                 | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
Rampa  
Display  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları


Güç adaptörü  
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



| Scale type       | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|------------------|--------|--------|--------|
| H315.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |