

Plataforma multifuncional WPY 150/C2/K

WP-111-0025



mirror.radwag.com/br/info,w1,G15



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

	Dosing	0753	Labelling	- <u>0K</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	***	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
/	Newton unit measurement	<u>.al</u>	Statistics	- <u>0K</u> +	Checkweighing	4	IR sensors
	Animal weighing		Differential weighing		ALIBI Memory		

Ficha Técnica

150 kg
1 kg
50 g
-150 kg
5 g
2 s

Parâmetros metrológicos	
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	720×620×210 mm
Peso líquido	12,5 kg
Peso bruto	15 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 - +40 °C

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification (



Acessórios (Additional Fee)


Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo !Leitores de código de barras RS 232, RS 485 cabos Impressoras de etiquetas Mesas antivibração Displays


Cabos IN/OUT Teclado, interruptores externos Impressora de recibos Pesos padrão F1 pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos RS 232 - Conversor USB Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- · Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A





WPY C2/K