



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,G4I](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,G4I)

# Balanza de alta resolución PUE

## 7.1.16.HRP.M2.1

WP-350-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                 |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]                  | 16 kg                                   |
| Minima capacidad                        | 5 g                                     |
| Precarga                                | 4 kg                                    |
| Legibilidad [d]                         | 0,1 g                                   |
| División de legalización [e]            | 1 g                                     |
| Rango de tara                           | -16 kg                                  |
| Repetibilidad                           | 0,1 g                                   |
| Linealidad                              | ±0,1 g                                  |
| Tiempo de estabilización                | 2 s                                     |
| Calibración                             | interna (automatica)                    |
| Clase OIML                              | II                                      |
| Numero máximo de divisiones legalizadas | 16000 e                                 |
| Paramètros físicos                      |                                         |
| Pantalla                                | 5,7" Pantalla táctil resistiva en color |

| Paramètros físicos                   |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensión de platillo                | 360×280 mm                                                  |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al  | 360×313×170 mm                                              |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 560×473×360 mm                                              |
| Masa neta                            | 24,7 kg                                                     |
| Masa bruta                           | 28,7 kg                                                     |
| Construcción                         |                                                             |
| Grado de protección                  | IP 66 / 67 construcción, IP 43 terminal                     |
| Construcción                         | aluminio                                                    |
| Material del platillo                | Acero inoxidable AISI304                                    |
| Interface de comunicación            |                                                             |
| Conectividad                         | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros eléctricos                |                                                             |
| Alimentación                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                     |
| Condiciones ambientales              |                                                             |
| Temperatura de trabajo               | +10 – +40 °C                                                |
| Humedad relativa de aire             | 15% – 80%                                                   |

**Repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**Humedad relativa del aire** en condiciones sin condensación.

**Tiempo de estabilización** en condiciones ambientales óptimas.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

### Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Mesas antivibratil  
Escáner de códigos de barra

### Impresoras de etiquetas

Impresoras de recibos  
Salidas del bucle de corriente AP2-1  
Módulos adicionales de la plataforma  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

