

H315.4.300.H7/Z ステンレス製プラット フォームスケール, ピットバージョン WP-233-0005





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	20 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ			
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)		
ケーブル長	3 m		
計量皿寸法	1000×1000 mm		
計量プラットフォームの高さ	88 mm		
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1200×1200×530 mm		
インジケータとフレームを備えたスケール質量	105 kg		
工事中			
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール		
通信インターフェース			
通信インターフェース	RS232, USB		
オプションのインターフェース	RS232 結露なし RS485 結露なし 4IN/40UT 結露なし Ethernet 結露なし 平均時間 4-20 mA		
電気的パラメータ			
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
オプションの電源	最大距離		
バッテリー駆動時間	max 7h		
環境条件			
動作温度	-10 - +40 °C		
相対湿度	10% - 85% RH 温度における		





Additional fee for verification (



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ディスプレイ RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット) RS 232、RS 485 ケーブル 電源アダプタ RS 232 - イーサネットコンバータ


USBアダプタ レシートプリンタ USB cable (はかり - プリンタ) スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





Single-leaf platform: H315.4.H6/Z

H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z







Double-leaf platform: H315.4.H8/9/Z

H315.4.H9/Z H315.4.H10/Z

Scale type	А	В	Н
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm