



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,G8C](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,G8C)

# H315.4.300.H7/Z ステンレス製プラットフォームスケール, ピットバージョン

WP-233-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 300 kg  |
| 最小荷重               | 2 kg    |
| 最小表示 [d]           | 100 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 100 g   |
| 風袋範囲               | -300 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 50 g    |
| OIMLクラス            | III     |

| 物理的パラメータ              |  |
|-----------------------|--|
| ディスプレイ                | 4,3" LCD (ターミナル)   |
| ケーブル長                 | 3 m  |
| 計量皿寸法                 | 1000×1000 mm   |
| 計量プラットフォームの高さ         | 88 mm  |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ          | 1200×1200×530 mm   |
| インジケータとフレームを備えたスケール質量 | 105 kg   |
| 工事中                   |  |
| 保護クラス                 | IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール                                     |
| 通信インターフェース            |  |
| 通信インターフェース            | RS232, USB   |
| オプションのインターフェース        | RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA |
| 電気的パラメータ              |  |
| 電源                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| オプションの電源              | 最大距離   |
| バッテリー駆動時間             | max 7h   |
| 環境条件                  |  |
| 動作温度                  | -10 – +40 °C   |
| 相対湿度                  | 10% – 85% RH 温度における  |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ディスプレイ  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル  
電源アダプタ



RS 232 - イーサネットコンバータ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



Single-leaf platform:  
 H315.4.H6/Z  
 H315.4.H7/Z  
 H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:  
 H315.4.H8/9/Z  
 H315.4.H9/Z  
 H315.4.H10/Z



| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm