



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,GD9](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,GD9)

# Báscula inoxidable con rampa H315.4N.300/600.H3.LD


WP-234-1011




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Control más/menos

 Desviaciones porcentuales

 Resumiendo pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Medición en Newtons

 Pesar animales

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos      |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]       | 300 / 600 kg                    |
| Minima capacidad             | 2 kg                            |
| Legibilidad [d]              | 100 / 200 g                     |
| División de legalización [e] | 100 / 200 g                     |
| Rango de tara                | -600 kg                         |
| Clase OIML                   | III                             |
| Parámetros físicos           |                                 |
| Pantalla                     | 4,3" LCD (con retroiluminación) |

| Parámetros físicos                   |  |
|--------------------------------------|--|
| Longitud del cable                   | 3 m  |
| Dimensión de platillo                | 1200×1500 mm   |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1740×1890×580 mm   |
| Masa neta                            | 205 kg   |
| Masa bruta                           | 360 kg   |
| Construcción                         |  |
| Grado de protección                  | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor                 |
| Interface de comunicación            |  |
| Conectividad                         | RS232, USB   |
| Interfaces opcionales                | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| Parámetros electricos                |  |
| Alimentacion                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna  |
| Horas de trabajo con baterias        | max 7h   |
| Condiciones ambientales              |  |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C   |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                                    |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Pantallas  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Cables RS 232, RS 485  
 Adaptadores de corriente

Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x AI



|                    | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| H315.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| H315.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| H315.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| H315.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| H315.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |