



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,GF0

Rama do zagłębienia wagi 6000 C10 w podłożu

WX-004-0311



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×2000 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe malowane proszkowo
 Waga platformowa H315 4C

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C