



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GF0](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GF0)

## Rama do zagłębienia wagi 6000 C10 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×2000 mm
---------------	--------------



### Pasuje do

Platformy stalowe malowane proszkowo  
Waga platformowa H315 4C

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C