



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,GGM](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,GGM)

# Módulo de pesaje MAS.220.R2

WX-016-0333



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                   |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Maxima capacidad [Max]                    | 220 g            |
| Precarga                                  | 22 g             |
| Legibilidad [d]                           | 0,1 mg           |
| Repetibilidad                             | 0,1 mg           |
| Linealidad                                | ±0,2 mg          |
| Tiempo de calentamiento tras el encendido | 1 h              |
| Tiempo de estabilización                  | 2 s              |
| Calibración                               | interna          |
| Construcción                              |                  |
| Grado de protección                       | IP 43            |
| Chasis                                    | aluminio         |
| Material del platillo                     | Acero inoxidable |
| Interface de comunicación                 |                  |
| Conectividad                              | RS232            |

| Parámetros eléctricos               |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentación                        | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC |
| Condiciones ambientales             |                                                              |
| Temperatura de trabajo              | +10 – +40 °C                                                 |
| Humedad relativa de aire            | 40% – 80%                                                    |
| Parámetros físicos                  |                                                              |
| Dimensión de platillo               | ø56 mm                                                       |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 231x115x120 mm                                               |
| Masa neta                           | 1,6 kg                                                       |



## Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil  
Terminal R (WDM-8)

Cables RS 232, RS 485

## Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]