

Comparador de massa robótico RMC 1000.5Y

WL-419-0014





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E0	10 g - 1 kg *
Faixa de calibração E1	10 g – 1 kg
Faixa de calibração E2	10 g - 1 kg
Faixa de calibração F1	10 g – 1 kg
Faixa de calibração F2	10 g – 1 kg
Capacidade máxima [máx]	1020 g
Resolução [d]	1 μg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	3 µg
Repetibilidade padrão [Máx.]	4 μg
Repetibilidade permitida	6 µg
Linearidade	±10 μg
Faixa de compensação elétrica	-1 g - +20 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (automática)

Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	100×45 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	1571×1013×1615 mm
Dimensões até despositivo de controle	249×170×72 mm
Construção	
Pesos suplementares	interna (automático)
Magazine	40
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	110 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	200 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 - +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% - 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (2% / 4 h)

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID Módulos adicionais Capa protetora para balanças !Leitores de código de barras RS 232, RS 485 cabos !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais Impressora de recibos Leitor de impressão digital Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensões do dispositivo L x P x A



