



RMC 1000.5Y

WL-419-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,GIM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴

| | |
|--------------|-----------------|
| 特徴 | |
| E0 精度 | 10 g – 1 kg * |
| E1 精度 | 10 g – 1 kg |
| E2 精度 | 10 g – 1 kg |
| F1 精度 | 10 g – 1 kg |
| F2 精度 | 10 g – 1 kg |
| 最大値 [Max] | 1020 g |
| 分解能 [d] | 1 µg |
| 最大値 [5% Max] | 3 µg |
| 最大値 [Max] | 4 µg |
| 分解能 | 6 µg |
| 測定範囲 | -10 g – +20 g |
| 測定時間 | 30 s |
| 重量 | 約 (約) |
| 特徴 | |
| 測定範囲 | 10" 測定範囲 + 測定範囲 |

| | |
|---|--|
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymagania ogólne </div> | |
| Wymiary | 100×45 mm |
| Wymiary opakowania | 1571×1013×1615 mm |
| Wymiary opakowania transportowego | 249×170×72 mm |
| Waga | 40 |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymagania dodatkowe </div> | |
| Porty i interfejsy | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymagania środowiskowe </div> | |
| Temperatura pracy | 110 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Moc max. | 200 W |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymagania klimatyczne </div> | |
| Temperatura przechowywania | +15 – +30 °C |
| Wahliwość temperatury | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| Wilgotność | 40% – 60% |
| Wahliwość wilgotności | ±5% / 12 h (2% / 4 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Wymagania dodatkowe (Additional Fee)

RFID
 Wymagania dodatkowe
 Wymagania dodatkowe
 Wymagania dodatkowe
 RS 232/RS 485

THBR 2.0 - Wymagania dodatkowe - Wymagania dodatkowe
 Wymagania dodatkowe
 Wymagania dodatkowe
 RS 232/RS 485
 RS 232 (Wymagania dodatkowe - Wymagania dodatkowe)

Wymagania dodatkowe (Additional Fee)

• [WX-010-0005]
 • [WX-010-0048]

• [WX-010-0164]



