

## Dessiccateur MA 50/1.5Y.IC.WH

WL-304-0063





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**



### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	50 g
Précision de lecture [d]	0,1 mg
Échelon de légalisation [e]	1 mg
Étendue de tare	-50 g
Ajustage	interne (automatique)
Classe de précision OIML	1
Masse maximale d'échantillon	50 g

Paramètres métrologiques	
Élément de chauffage	lampe halogène
Répétabilité d'humidité	$\pm 0.05$ % (échantillon ~ 2 g), $\pm 0.01$ % (échantillon ~ 10 g)
Précision de lecture d'humidité	0,0001 %
Étendue de température de séchage	Max 250 °C
Paramètres physiques	
Système de nivellement	semi-automatique – LevelSENSING
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Cage de pesée	automatique
Élément du kit	Dessiccateur, pesée jetable x 10, support en croix, poignée du bac d séchage, couvercle de plateau, housse, câble d'alimentation
Hauteur maximale d'échantillon examiné	20 mm
Dimension du plateau	ø90, h= 8 mm
Dimensions de colis L x P x H	540×610×470 mm
Masse nette	5,3 kg
Masse brute	7 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Utilitaire features	
Mode d'affichage	%D, %M, %R, g
Façon de séchage	4 profils de sèche (standardisé, rapide, par étapes)
Options de fin de séchage	4 modes (temporaire, definiables, automatique, manuel)
Fonctions supplémentaires	identification
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 120 V AC 50/60 Hz ou 200-240 V AC 50/60 Hz
Prise d'alimentation par l'appareil	6 W
Puissance d'élément de chauffage	450 W
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 - +40 °C
Contrôle des indications de masse Ajustement de la température de séchage	Masse étalon externe 50g, 100g, 200g, selon le type de dessiccateu (équipement supplémentaire) ajustement 3 points à températures définies, valeurs programmable (équipement supplémentaire : thermomètre de contrôle GT105k-12/Z)
SOP – tests métrologiques (options additionnels)	5on (2) 2)
	1 ou 2 points, selon le profil de séchage, (équipement supplémentai
Contrôle de la température de séchage	: thermomètre de contrôle GT105k-12/Z)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les scanners de codes-barres disponibles en accessoire coopèrent avec la balance en utilisant uniquement l'interface USB.

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}\mbox{\ensuremath{Wi-Fi}}\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}\mbox{\ensuremath{a}}\mbox{\ensuremath{$ 



#### **Accessoires (Additional Fee)**

Tables antivibratoires
Accessoires pour dessiccateurs
Modules complémentaires
Lecteurs de code-barres
Imprimante de tickets de caisse

Lecteur d'empreintes digitales Câbles RS 232, RS 485 Câbles RS 232 (balance – imprimante) Convertisseur RS 232 – RS 485

#### **Software (Additional Fee)**

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

# Dimensions d'appareil L x P x H

