




More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,GLL

Susceptomètre SM-MYA 11.5Y

WL-101-1085



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plaque d'étalonnage	2 g – 50 kg
E2 Plaque d'étalonnage	2 g – 50 kg
F1 Plaque d'étalonnage	2 g – 50 kg
F2 Plaque d'étalonnage	2 g – 50 kg
Capacité maximale [Max]	50 kg
Précision de lecture [d]	1 µg
Répétabilité standard [Max]	2,5 µg
Répétabilité standard [5% Max]	0,9 µg
Linéarité	±6 µg
Temps de stabilisation	10 s
Ajustage	interne (automatique)
Étendue d'étalonnage	2 g – 50 kg
Distance platform Z0	20; 27; 43 mm
Magnetizing field strenght	2000, 800, 200 A/m

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Porte de la cage de pesée	automatiques
Dimension du plateau	ø300 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	525x350x250 mm
Dimensions de colis L x P x H	950x750x750 mm
Masse nette	26 kg
Masse brute	36 kg
Dipole moment of magnets	≤ 0,1 Am ²
Interface de Communication	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±2% / 4 h
Construction	
Boîtier	matière ABS
Composants et logiciels	
Processeur	2x1 GHz
Mémoire	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
Tables antivibratoires
Modules complémentaires
Écran de protection anti-poussière

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
Câbles RS 232, RS 485
Imprimante de tickets de caisse
Lecteur d'empreintes digitales

Software (Additional Fee)

• Système RMCS [WX-010-0048]