



Plataforma de alta resolución PL.16.HRP

WX-009-0170

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,GRZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	16 kg
Precarga	4 kg
Legibilidad [d]	0,1 g
Rango de tara	-16 kg
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	±0,1 g
Calibración	interna (automatica)
Construcción	
Grado de protección	IP 67
Construcción	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet

Parámetros eléctricos

Alimentación 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +10 – +40 °C

Humedad relativa de aire 15% – 80%

Parámetros físicos

Dimensión de platillo 360×280 mm

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al 475×560×370 mm

Masa neta 14,6 kg

Masa bruta 18,6 kg



Accesorios (Additional Fee)

Balanzas CY10 para CCE

Cables de corriente (Báscula a Ethernet)

Mesas antivibrátil

Terminal de pesaje PUE 7.1

Cables RS 232, RS 485

Cables Entradas/Salidas

Powerbanks

Terminal de pesaje PUE HY10

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Balanza de precisión CY10

Convertidor RS 232 a USB



Programas (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm