



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,GRZ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,GRZ)

# 高分解プラットフォーム PL.16.HRP

WX-009-0170



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	16 kg
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-16 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

### 工事中

保護クラス	IP 67
工事中	追加
計量皿の材質	いいえ AISI304

### 通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet
------------	------------------------

## 電気のパラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz

## 環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 15% – 80%

## 物理的パラメータ

計量皿寸法 360×280 mm

梱包寸法 幅×奥行×高さ 475×560×370 mm

正味重量 14,6 kg

総重量 18,6 kg



## アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
防振台  
PUE 7.1 計量ターミナル  
RS 232、RS 485 ケーブル  
IN/OUT ケーブル


パワーバンク  
PUE HY10 計量ターミナル  
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源  
CY10 上皿天秤  
RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)



• MWMH Manager [WX-010-0103]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm