



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GRZ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GRZ)

# Platforma PL.16.HRP

WX-009-0170



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	16 kg
Obciążenie wstępne	4 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Zakres tary	-16 kg
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	±0,1 g
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 67
Konstrukcja	Aluminium
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, RS485, Ethernet

### Parametry elektryczne

Zasilanie 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Warunki środowiskowe

Temperatura pracy +10 – +40 °C

Wilgotność względna powietrza 15% – 80%

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki 360×280 mm

Wymiary opakowania S x G x W 475×560×370 mm

Masa netto 14,6 kg

Masa brutto 18,6 kg



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wagi CY10 do KTP  
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
Stoły antywibracyjne  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Przewody RS 232, RS 485  
Przewody WE/WY

Powerbanki  
Terminal wagowy PUE HY10  
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX  
Waga precyzyjna CY10  
Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

## Wymiary urządzenia S x G x W



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm