




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,GS7

Dynamische Rohrbahnwaage DWT/RC 300 HYK

WK-106-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	300 kg
Tarierbereich	-300 kg

Physikalische Parameter

Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
---------	-------------------------------------



Zubehör (Additional Fee)

Displays
 Transponderkartenleser
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485
 Thermische Drucker
 USB-Kabel (Waage – Drucker)